

Lentille de Fresnel Cylindrique, 0,75" x 5,95", 0,5" de Dist. Focale



Cylinder Fresnel Lenses

Stock #14-116 3-4 JOURS

-

1

+

€45,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€45,00

Qté 11+

€40,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale EFL (mm):
12.70

Substrat: ☐
Acrylic

Traitement:
Uncoated

Type: Fresnel Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1100
Épaisseur Centrale CT (pouces): 0.06
Tolérance Dimensionnelle (pouces): ±0.05
Dimensions (pouces): 0.75 x 5.95
Dimensions (mm): 19.05 x 151.13
Distance Focale EFL (pouces): 0.50
Taille Effective (pouces): 0.75 x 5.95
Indice de Réfraction n _d : 1.49
Température d'Utilisation (°C): 80 (Maximum)
Transmission (%): 85 (Typical)
Tolérance Épaisseur (pouces): ±0.020

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner