


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



OD 2.0 Longpass Filters

Stock #67-298 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€126,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€126,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.20

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥2.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
1,175.00

Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Traitement: Traditional Coated
Bande de Coupure (nm): 900 - 1120
Qualité de Surface: 40-20
Épaisseur (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%): >85
Bande de Transmission (nm): 1215 - 2000
Type: Longpass Filter
Ouverture Utile (%): 80
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/4
Tolérance de Coupure (%): ±2
Facteur Pente (%): 3.00
Spécification du Traitement: Surface 1: Multi-Layer Dielectric Surface 2: MgF ₂
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 900 - 2000

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner