

**TECHSPEC® Fenêtre en Ge, non traitée, 125 mm de dia. x 6 mm d'épaisseur**

Germanium (Ge) Windows

Stock #17-670 3-4 JOURS- 1 + **€4.188,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-10

€4.188,00

Qté 11+

€3.769,25

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Biseau:**  
Protective as needed**Ouverture Utile (%):**  
90.00**Ouverture Utile CA (mm):**

112.50

**Diamètre (mm):**  
125.00 +0.0/-0.1

**Épaisseur (mm):**  
6.00 ±0.1

**Traitement:**  
Uncoated

**Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):**  
6.1

**Densité (g/cm<sup>3</sup>):**  
5.33

**Bords:**  
Fine Ground

**Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:**  
4.002 @ 11µm

**Dureté de Knoop (kg/mm<sup>2</sup>):**  
780

**Parallélisme (arcmin):**  
<1

**Rapport de Poisson:**  
0.28

**Substrat:**  
Germanium (Ge)

**Planéité de Surface (P-V):**  
M10 @ 10.6µm

**Qualité de Surface:**  
60-40

**Type:**  
Protective Window

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**  
2000 - 14000

**Module d'Élasticité de Young (GPa):**  
102.7

## Conformité réglementaire

**RoHS:**  
[Conforme](#)

**Reach 224:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)