

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: 

European Union

SUBMIT



Stock #56-595 

3-4 JOURS

-

1

+

€171,00

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-4                          |
| €171,00                          |
| Qté 5+                           |
| €162,90                          |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:  
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0

Tolérance Dimensionnelle (pouces):  
±0.02

Substrat:  
Float Glass

Densité Optique OD:

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 3.00                                                 |
| <b>Dimensions (pouces):</b><br>1 x 1                 |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                  |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>1.50                       |
| <b>Type:</b><br>English                              |
| <b>Parallélisme (arcmin):</b><br>±60                 |
| <b>Tolérance Dimensionelle (mm):</b><br>± 0.02       |
| <b>Fréquence (lp/pouce):</b><br>200.00               |
| <b>Parallélisme Ligne à Ligne (arcsec):</b><br>≤2    |
| <b>Parallélisme du Modèle de Substrat (°):</b><br>±1 |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>1λ              |

### Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |