


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #56-596 3-4 JOURS

1 €178,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€178,00

Qté 5+

€169,90

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0

Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.02

Substrat:
Float Glass

Densité Optique OD:

3.00
Dimensions (pouces): 1 x 1
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.50
Type: English
Parallélisme (arcmin): ±60
Tolérance Dimensionelle (mm): ± 0.02
Fréquence (lp/pouce): 250.00
Parallélisme Ligne à Ligne (arcsec): ≤2
Parallélisme du Modèle de Substrat (°): ±1
Planéité de Surface (P-V): 1λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner