

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses

Stock #13-009

FIN DE SÉRIE

3-4 JOURS



1



€102,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€102,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
100.00

Substrat:

N-BK7 / N-SF5

f/#:
4.00

Ouverture Numérique NA:
0.13

Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Focale Arrière BFL du Logement (mm): 90.66
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile CA (mm): 22.0
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.61
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±2
Rayon R₁ (mm): 61.47
Rayon R₂ (mm): -44.64
Rayon R₃ (mm): -129.94
Qualité de Surface: 40-20
Lentille incluse: #32-327
Mount Included: #56-354
Mount Diameter (mm): 30.0
Longueur Tube d'Extension (mm): 24.2
Longueur Totale (mm): 28.2
Type de Filetage: C-Mount
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner