

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



#68-684



Stock #68-685

3-4 JOURS

[Produits similaires](#)



1



€1.470,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.470,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
26.7

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
45.50

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2": 26.7mm - 14.6°
Filetage Filtre: M25.5 x0.50
Diamètre Max. (mm): 33.0
Poids (g): 95.00
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 25.00
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.8 - f/16
Distorsion maximum (%): <0.09%
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Contains SVHC(s)