

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

See More by [Hoya](#)



Stock #18-800 3-4 JOURS

-

1

+

€32,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€32,00

Qté 11+

€28,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
300.00 ±7

Densité (g/cm³): 2.50
Numéro de Verre/Filtre: Hoya UV30N
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Clear
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 533
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.92
Biseau: Protective as needed
Δλ (nm): <40
TH (%): >85

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner