



Filtre Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT UG11, 12,5 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#16-356** 3-4 JOURS
[Bandes passantes supplémentaires](#)

- 1 + **€47,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€47,00
Qté 11+
€41,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm): 12.50
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 325.00

Densité (g/cm³): 2.92
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT UG11
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Indice de Réfraction n_d: 1.56
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 545
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
