

## Basler ace acA640-750um Caméra USB 3.0, Monochrome



Stock #33-974 3-4 JOURS

− 1 + **€469,00**

**AJOUTER AU PANIER**

Qté 1+

€469,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

**Remarque** : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

**Sortie Vidéo:**  
USB 3.0

**Type:**  
Monochrome Camera

**Fabricant:**

Basler

**Filetage:**  
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#88-517](#)

**Tampon d'Image:**  
Not Specified

**Famille de Caméras:**  
ace

**Numéro de Modèle:**  
acA640-750um

**Composante d'Imagerie:**  
ON Semi PYTHON 300

**Capteur:**  
Progressive Scan CMOS

**Type d'Obturbateur:**  
Global

**Type de Capteur:**  
1/4"

**Résolution (MegaPixels):**  
0.30

**Pixels (H x V):**  
640 x 480

**Taille de Pixel, H x V (µm):**  
4.8 x 4.8

**Aire Active, H x V (mm):**  
3.07 x 2.3

**Taux d'Image (fps):**  
751.00

**Profondeur de Pixel:**  
10 bit

**Contrôle d'Exposition:**  
Freely Programmable

**Connecteur:**  
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks

**Alimentation d'Énergie:**  
Power over USB

**Consommation de Puissance (W):**  
3

**GPIOs:**  
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line,  
2 general purpose I/O (GPIO) lines

**Synchronisation:**  
Hardware Trigger (GPIO) or Free-Run

**Dimensions (mm):**  
29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)

**Poids (g):**  
80

**Monture:**  
C-Mount

**Housing:**  
Full

**Orientation du Port d'Interface:**  
Back Panel

**Gamme Dynamique (dB):**  
56.6

**Température d'Utilisation (°C):**  
0 to +50

**Température de Stockage (°C):**  
-20 to +80

**GPIO Connector Type:**  
6-pin Hirose (HR10)

**Machine Vision Standard:**  
USB3 Vision v1.0

**Système d'Utilisation:**  
Software Driver: Windows 32 and 64 bit, Linux, OS X

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)

**Reach 235:**  
[Conforme](#)

