

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Lens + Modular Focus Tube + Basler Line Scan Camera

Stock #14-699

CONTACT



1



€945,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€945,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
7.3

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
32.50

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
8.9°

Filetage Filtre: M40.5 x 0.50
Diamètre Max. (mm): 50.0
Cercle Image Max. (mm): 30.00
Remarque: Requires Leica Lens Adapter M39 x 1/26" #14-705 , Modular Focus Tube #14-707 , and a lens mount adapter (C-Mount , F-Mount , T-Mount , SLR , or M72)
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 35.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.88X
Taille maximale du capteur: 30mm (Image Circle)
Distance de Travail (mm): 44 - ∞
Monture: Adapter Required
Ouverture (f/#): f/4 - f/16
Lens Wavelength Range: VS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme