

# Filtre Passe-Bande en Verre Coloré Hoya U330 (UV), 50,8 x 50,8 mm

See More by [Hoya](#)



Stock **#46-438** 3-4 JOURS

- 1 + **€169,00**

AJOUTER AU PANIER

|          |
|----------|
| Qté 1-10 |
| €169,00  |

|         |
|---------|
| Qté 11+ |
| €149,00 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):  
50.8 x 50.8

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 330.00                                               |
| Densité (g/cm³):<br>2.78                             |
| Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):<br>140.00            |
| Numéro de Verre/Filtre:<br><a href="#">Hoya U330</a> |
| Substrat: <input type="checkbox"/><br>Colored Glass  |
| Longueur (mm):<br>50.80                              |
| Traitement:<br>Uncoated                              |
| Couleur:<br>Black                                    |
| Qualité de Surface:<br>60-40                         |
| Épaisseur (mm):<br>2.50                              |
| Tolérance Épaisseur (mm):<br>±0.2                    |
| Type:<br>Bandpass Filter                             |
| Longueur d'Onde:<br>UV                               |
| Largeur (mm):<br>50.80                               |
| Parallélisme (arcmin):<br>≤2                         |
| Tolérance Dimensionnelle (mm):<br>+0/-0.25           |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS 2015:<br><a href="#">Dispensé</a>                   |
| Reach 224:<br><a href="#">Conforme</a>                   |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |