

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Filtres Optiques](#) / [Filtres de Vision Industrielle et Accessoires](#) / [Filtres Colorés](#)

Filtres Montés de Vision Industrielle



- Optimisés pour une utilisation avec les LEDs les plus populaires
- Plusieurs tailles et filetages de montage sont disponibles pour faciliter la compatibilité avec les systèmes
- Transmission $\geq 85\%$
- Également disponibles : [Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance](#) et [Filtres Colorés Montés](#)

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:

Mounted in Black Anodized Ring

Informations techniques

Produits

Filetage Filtre	Couleur	CWL (nm)	FWHM (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
M77 x 0.75	NUV	324.00	105.00	#21-400	€442,90 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	NUV	324.00	105.00	#70-534	€116,39 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	Blue	470.00	85.00	#70-535	€116,39 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	Cyan	505.00	90.00	#70-536	€116,39 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	Green	525.00	80.00	#70-537	€116,39 Prix sur Quantité	7 In Stock
-	-	530.00	120.00	#70-538	€116,39 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	VIS	550.00	300.00	#70-539	€107,12 Prix sur Quantité	Contact
-	Orange	590.00	70.00	#70-540	€116,39 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	Light Red	635.00	60.00	#70-541	€107,12 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	Dark Red	660.00	70.00	#70-542	€107,12 Prix sur Quantité	9 In Stock
-	NIR-IR	800.00	315.00	#70-543	€107,12 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	SWIR	1,000.00	150.00	#70-544	€227,63 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	SWIR	1,550.00	190.00	#70-545	€352,26 Prix sur Quantité	5 In Stock
M77 x 0.75	Blue	470.00	85.00	#21-401	€442,90 Prix sur Quantité	1 In Stock
M77 x 0.75	Cyan	505.00	90.00	#21-402	€442,90 Prix sur Quantité	1 In Stock
M77 x 0.75	Green	525.00	80.00	#21-403	€442,90 Prix sur Quantité	1 In Stock
M77 x 0.75	Vis	550.00	300.00	#21-404	€398,61 Prix sur Quantité	1 In Stock

M77 x 0.75	Orange	590.00	75.00	#21-405	€442,90 Prix sur Quantité	1 In Stock
M77 x 0.75	Light Red	635.00	60.00	#21-406	€398,61 Prix sur Quantité	1 In Stock
M77 x 0.75	Dark Red	660.00	60.00	#21-407	€398,61 Prix sur Quantité	1 In Stock
M77 x 0.75	IR	850.00	160.00	#21-408	€398,61 Prix sur Quantité	1 In Stock
M39 x 0.50	NUV	324.00	105.00	#21-417	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
M39 x 0.50	Blue	470.00	85.00	#21-418	€190,55 Prix sur Quantité	2 In Stock
M39 x 0.50	Cyan	505.00	90.00	#21-419	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
M39 x 0.50	Green	525.00	80.00	#21-420	€190,55 Prix sur Quantité	2 In Stock
M39 x 0.50	Vis	550.00	300.00	#21-421	€172,01 Prix sur Quantité	1 In Stock
M39 x 0.50	Orange	590.00	75.00	#21-422	€190,55 Prix sur Quantité	2 In Stock
M39 x 0.50	Light Red	635.00	60.00	#21-423	€172,01 Prix sur Quantité	2 In Stock
M39 x 0.50	Dark Red	660.00	60.00	#21-424	€172,01 Prix sur Quantité	1 In Stock
M39 x 0.50	IR	850.00	160.00	#21-425	€172,01 Prix sur Quantité	Contact
M49 x 0.75	NUV	324.00	105.00	#21-434	€215,27 Prix sur Quantité	1 In Stock
M49 x 0.75	Blue	470.00	85.00	#21-435	€215,27 Prix sur Quantité	4 In Stock
M49 x 0.75	Cyan	505.00	90.00	#21-436	€215,27 Prix sur Quantité	1 In Stock
M49 x 0.75	Green	525.00	80.00	#21-437	€215,27 Prix sur Quantité	Contact
M49 x 0.75	Vis	550.00	300.00	#21-438	€193,64 Prix sur Quantité	1 In Stock
M49 x 0.75	Orange	590.00	75.00	#21-439	€215,27 Prix sur Quantité	1 In Stock
M49 x 0.75	Light Red	635.00	60.00	#21-440	€193,64 Prix sur Quantité	2 In Stock

M49 x 0.75	Dark Red	660.00	60.00	#21-441	€193,64 Prix sur Quantité	5 In Stock
M49 x 0.75	IR	850.00	160.00	#21-442	€193,64 Prix sur Quantité	1 In Stock
M67 x 0.75	NUV	324.00	105.00	#21-451	€346,08 Prix sur Quantité	1 In Stock
M67 x 0.75	Blue	470.00	85.00	#21-452	€346,08 Prix sur Quantité	1 In Stock
M67 x 0.75	Cyan	505.00	90.00	#21-453	€346,08 Prix sur Quantité	1 In Stock
M67 x 0.75	Green	525.00	80.00	#21-454	€346,08 Prix sur Quantité	1 In Stock
M67 x 0.75	Vis	550.00	300.00	#21-455	€311,06 Prix sur Quantité	1 In Stock
M67 x 0.75	Orange	590.00	75.00	#21-456	€346,08 Prix sur Quantité	1 In Stock
M67 x 0.75	Light Red	635.00	60.00	#21-457	€311,06 Prix sur Quantité	1 In Stock
M67 x 0.75	Dark Red	660.00	60.00	#21-458	€311,06 Prix sur Quantité	1 In Stock
M67 x 0.75	IR	850.00	160.00	#21-459	€311,06 Prix sur Quantité	1 In Stock
M52 x 0.75	NUV	324.00	105.00	#21-468	€221,45 Prix sur Quantité	1 In Stock
M52 x 0.75	Blue	470.00	85.00	#21-469	€221,45 Prix sur Quantité	3 In Stock
M52 x 0.75	Cyan	505.00	90.00	#21-470	€221,45 Prix sur Quantité	Contact
M52 x 0.75	Green	525.00	80.00	#21-471	€221,45 Prix sur Quantité	1 In Stock
M52 x 0.75	Vis	550.00	300.00	#21-472	€199,82 Prix sur Quantité	2 In Stock
M52 x 0.75	Orange	590.00	75.00	#21-473	€221,45 Prix sur Quantité	1 In Stock
M52 x 0.75	Light Red	635.00	60.00	#21-474	€199,82 Prix sur Quantité	1 In Stock
M52 x 0.75	Dark Red	660.00	60.00	#21-475	€199,82 Prix sur Quantité	1 In Stock
M52 x 0.75	IR	850.00	160.00	#21-476	€199,82 Prix sur Quantité	1 In Stock

M55 x 0.75	NUV	324.00	105.00	#21-485	€231,75 Prix sur Quantité	1 In Stock
M55 x 0.75	Blue	470.00	85.00	#21-486	€231,75 Prix sur Quantité	1 In Stock
M55 x 0.75	Cyan	505.00	90.00	#21-487	€231,75 Prix sur Quantité	1 In Stock
M55 x 0.75	Green	525.00	80.00	#21-488	€231,75 Prix sur Quantité	1 In Stock
M55 x 0.75	Vis	550.00	300.00	#21-489	€209,09 Prix sur Quantité	1 In Stock
M55 x 0.75	Orange	590.00	75.00	#21-490	€231,75 Prix sur Quantité	1 In Stock
M55 x 0.75	Light Red	635.00	60.00	#21-491	€209,09 Prix sur Quantité	Contact
M55 x 0.75	Dark Red	660.00	60.00	#21-492	€209,09 Prix sur Quantité	Contact
M55 x 0.75	IR	850.00	160.00	#21-493	€209,09 Prix sur Quantité	2 In Stock
M55 x 0.75	SWIR	940.00	55.00	#28-794	€276,04	1 In Stock
M55 x 0.75	SWIR	1,000.00	150.00	#28-805	€476,89	1 In Stock
M55 x 0.75	SWIR	1,070.00	-	#28-860	€374,92	1 In Stock
M55 x 0.75	SWIR	1,300.00	35.00	#28-827	€513,97	1 In Stock
M55 x 0.75	SWIR	1,450.00	35.00	#28-838	€513,97	1 In Stock
M55 x 0.75	SWIR	1,475.00	-	#28-871	€374,92	1 In Stock
M55 x 0.75	SWIR	1,550.00	190.00	#28-816	€476,89	1 In Stock
M55 x 0.75	SWIR	1,550.00	35.00	#28-849	€513,97	1 In Stock
M86 x 0.75	NUV	324.00	105.00	#21-502	€598,43 Prix sur Quantité	1 In Stock
M86 x 0.75	Blue	470.00	85.00	#21-503	€598,43 Prix sur Quantité	1 In Stock
M86 x 0.75	Cyan	505.00	90.00	#21-504	€598,43 Prix sur Quantité	1 In Stock
M86 x 0.75	Green	525.00	80.00	#21-505	€598,43 Prix sur Quantité	1 In Stock
M86 x 0.75	Vis	550.00	300.00	#21-506	€538,69 Prix sur Quantité	1 In Stock

M86 x 0.75	Orange	590.00	75.00	#21-507	€598,43 Prix sur Quantité	1 In Stock
M86 x 0.75	Light Red	635.00	60.00	#21-508	€538,69 Prix sur Quantité	1 In Stock
M86 x 0.75	Dark Red	660.00	60.00	#21-509	€538,69 Prix sur Quantité	1 In Stock
M86 x 0.75	IR	850.00	160.00	#21-510	€538,69 Prix sur Quantité	1 In Stock
M22 x 0.75	NUV	324.00	105.00	#21-519	€173,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
M22 x 0.75	Blue	470.00	85.00	#21-520	€173,04 Prix sur Quantité	Contact
M22 x 0.75	Cyan	505.00	90.00	#21-521	€173,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
M22 x 0.75	Green	525.00	80.00	#21-522	€173,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
M22 x 0.75	Vis	550.00	300.00	#21-523	€158,62 Prix sur Quantité	1 In Stock
M22 x 0.75	Orange	590.00	75.00	#21-524	€173,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
M22 x 0.75	Light Red	635.00	60.00	#21-525	€158,62 Prix sur Quantité	1 In Stock
M22 x 0.75	Dark Red	660.00	60.00	#21-526	€158,62 Prix sur Quantité	1 In Stock
M22 x 0.75	IR	850.00	160.00	#21-527	€158,62 Prix sur Quantité	1 In Stock
M22.5 x 0.50	NUV	324.00	105.00	#21-536	€139,05 Prix sur Quantité	1 In Stock
M22.5 x 0.50	Blue	470.00	85.00	#21-537	€139,05 Prix sur Quantité	4 In Stock
M22.5 x 0.50	Cyan	505.00	90.00	#21-538	€139,05 Prix sur Quantité	1 In Stock
M22.5 x 0.50	Green	525.00	80.00	#21-539	€139,05 Prix sur Quantité	1 In Stock
M22.5 x 0.50	Vis	550.00	300.00	#21-540	€124,63 Prix sur Quantité	Contact
M22.5 x 0.50	Orange	590.00	75.00	#21-541	€139,05 Prix sur Quantité	1 In Stock

M22.5 x 0.50	Light Red	635.00	60.00	#21-542	€124,63 Prix sur Quantité	2 In Stock
M22.5 x 0.50	Dark Red	660.00	60.00	#21-543	€124,63 Prix sur Quantité	2 In Stock
M22.5 x 0.50	IR	850.00	160.00	#21-544	€124,63 Prix sur Quantité	1 In Stock
M37 x 0.75	NUV	324.00	105.00	#21-553	€173,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
M37 x 0.75	Blue	470.00	85.00	#21-554	€173,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
M37 x 0.75	Cyan	505.00	90.00	#21-555	€173,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
M37 x 0.75	Green	525.00	80.00	#21-556	€173,04 Prix sur Quantité	2 In Stock
M37 x 0.75	Vis	550.00	300.00	#21-557	€155,53 Prix sur Quantité	1 In Stock
M37 x 0.75	Orange	590.00	75.00	#21-558	€173,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
M37 x 0.75	Light Red	635.00	60.00	#21-559	€155,53 Prix sur Quantité	3 In Stock
M37 x 0.75	Dark Red	660.00	60.00	#21-560	€155,53 Prix sur Quantité	Contact
M37 x 0.75	IR	850.00	160.00	#21-561	€155,53 Prix sur Quantité	5 In Stock
M37 x 0.75	SWIR	940.00	55.00	#28-790	€206,00	Contact
M37 x 0.75	SWIR	1,000.00	150.00	#28-801	€369,77	1 In Stock
M37 x 0.75	SWIR	1,070.00	-	#28-856	€255,44	1 In Stock
M37 x 0.75	SWIR	1,300.00	35.00	#28-823	€364,62	1 In Stock
M37 x 0.75	SWIR	1,450.00	35.00	#28-834	€364,62	1 In Stock
M37 x 0.75	SWIR	1,475.00	-	#28-867	€251,32	1 In Stock
M37 x 0.75	SWIR	1,550.00	190.00	#28-812	€369,77	1 In Stock
M37 x 0.75	SWIR	1,550.00	35.00	#28-845	€364,62	2 In Stock
M35.5 x 0.50	NUV	324.00	105.00	#21-570	€162,74 Prix sur Quantité	1 In Stock

M35.5 x 0.50	Blue	470.00	85.00	#21-571	€162,74 Prix sur Quantité	1 In Stock
M35.5 x 0.50	Cyan	505.00	90.00	#21-572	€162,74 Prix sur Quantité	1 In Stock
M35.5 x 0.50	Green	525.00	80.00	#21-573	€162,74 Prix sur Quantité	1 In Stock
M35.5 x 0.50	Vis	550.00	300.00	#21-574	€146,26 Prix sur Quantité	1 In Stock
M35.5 x 0.50	Orange	590.00	75.00	#21-575	€162,74 Prix sur Quantité	5 In Stock
M35.5 x 0.50	Light Red	635.00	60.00	#21-576	€146,26 Prix sur Quantité	1 In Stock
M35.5 x 0.50	Dark Red	660.00	60.00	#21-577	€146,26 Prix sur Quantité	1 In Stock
M35.5 x 0.50	IR	850.00	160.00	#21-578	€146,26 Prix sur Quantité	1 In Stock
M35.5 x 0.50	SWIR	940.00	55.00	#28-789	€193,64	1 In Stock
M35.5 x 0.50	SWIR	1,000.00	150.00	#28-800	€339,90	1 In Stock
M35.5 x 0.50	SWIR	1,070.00	-	#28-855	€230,72	1 In Stock
M35.5 x 0.50	SWIR	1,300.00	35.00	#28-822	€353,29	1 In Stock
M35.5 x 0.50	SWIR	1,450.00	35.00	#28-833	€353,29	1 In Stock
M35.5 x 0.50	SWIR	1,475.00	-	#28-866	€230,72	Contact
M35.5 x 0.50	SWIR	1,550.00	190.00	#28-811	€339,90	1 In Stock
M35.5 x 0.50	SWIR	1,550.00	35.00	#28-844	€353,29	1 In Stock
M72 x 0.75	NUV	324.00	105.00	#21-587	€387,28 Prix sur Quantité	1 In Stock
M72 x 0.75	Blue	470.00	85.00	#21-588	€387,28 Prix sur Quantité	1 In Stock
M72 x 0.75	Cyan	505.00	90.00	#21-589	€387,28 Prix sur Quantité	1 In Stock

M72 x 0.75	Green	525.00	80.00	#21-590	€387,28 Prix sur Quantité	Contact
M72 x 0.75	Vis	550.00	300.00	#21-591	€349,17 Prix sur Quantité	1 In Stock
M72 x 0.75	Orange	590.00	75.00	#21-592	€387,28 Prix sur Quantité	1 In Stock
M72 x 0.75	Light Red	635.00	60.00	#21-593	€349,17 Prix sur Quantité	2 In Stock
M72 x 0.75	Dark Red	660.00	60.00	#21-594	€349,17 Prix sur Quantité	1 In Stock
M72 x 0.75	IR	850.00	160.00	#21-595	€349,17 Prix sur Quantité	2 In Stock
M72 x 0.75	SWIR	940.00	55.00	#28-796	€461,44	1 In Stock
M72 x 0.75	SWIR	1,000.00	150.00	#28-807	€669,50	1 In Stock
M72 x 0.75	SWIR	1,070.00	-	#28-862	€736,45	1 In Stock
M72 x 0.75	SWIR	1,300.00	35.00	#28-829	€777,65	1 In Stock
M72 x 0.75	SWIR	1,450.00	35.00	#28-840	€777,65	1 In Stock
M72 x 0.75	SWIR	1,475.00	-	#28-873	€726,15	2 In Stock
M72 x 0.75	SWIR	1,550.00	190.00	#28-818	€669,50	1 In Stock
M72 x 0.75	SWIR	1,550.00	35.00	#28-851	€777,65	1 In Stock
M105 x 1.00	NUV	324.00	105.00	#21-604	€906,40 Prix sur Quantité	1 In Stock
M105 x 1.00	Blue	470.00	85.00	#21-605	€906,40 Prix sur Quantité	1 In Stock
M105 x 1.00	Cyan	505.00	90.00	#21-606	€906,40 Prix sur Quantité	1 In Stock
M105 x 1.00	Green	525.00	80.00	#21-607	€906,40 Prix sur Quantité	1 In Stock
M105 x 1.00	Vis	550.00	300.00	#21-608	€815,76 Prix sur Quantité	Contact
M105 x 1.00	Orange	590.00	75.00	#21-609	€906,40 Prix sur Quantité	1 In Stock
M105 x 1.00	Light Red	635.00	60.00	#21-610	€815,76 Prix sur Quantité	1 In Stock
M105 x 1.00	Dark Red	660.00	60.00	#21-611	€815,76 Prix sur Quantité	1 In Stock

M105 x 1.00	IR	850.00	160.00	#21-612	€815,76 Prix sur Quantité	1 In Stock
M62 x 0.75	NUV	324.00	105.00	#21-621	€301,79 Prix sur Quantité	1 In Stock
M62 x 0.75	Blue	470.00	85.00	#21-622	€301,79 Prix sur Quantité	1 In Stock
M62 x 0.75	Cyan	505.00	90.00	#21-623	€301,79 Prix sur Quantité	1 In Stock
M62 x 0.75	Green	525.00	80.00	#21-624	€301,79 Prix sur Quantité	1 In Stock
M62 x 0.75	Vis	550.00	300.00	#21-625	€270,89 Prix sur Quantité	1 In Stock
M62 x 0.75	Orange	590.00	75.00	#21-626	€301,79 Prix sur Quantité	1 In Stock
M62 x 0.75	Light Red	635.00	60.00	#21-627	€270,89 Prix sur Quantité	1 In Stock
M62 x 0.75	Dark Red	660.00	60.00	#21-628	€270,89 Prix sur Quantité	1 In Stock
M62 x 0.75	IR	850.00	160.00	#21-629	€270,89 Prix sur Quantité	1 In Stock
M46 x 0.75	NUV	324.00	105.00	#21-638	€208,06 Prix sur Quantité	1 In Stock
M46 x 0.75	Blue	470.00	85.00	#21-639	€208,06 Prix sur Quantité	1 In Stock
M46 x 0.75	Cyan	505.00	90.00	#21-640	€208,06 Prix sur Quantité	1 In Stock
M46 x 0.75	Green	525.00	80.00	#21-641	€208,06 Prix sur Quantité	1 In Stock
M46 x 0.75	Vis	550.00	300.00	#21-642	€187,46 Prix sur Quantité	3 In Stock
M46 x 0.75	Orange	590.00	75.00	#21-643	€208,06 Prix sur Quantité	1 In Stock
M46 x 0.75	Light Red	635.00	60.00	#21-644	€187,46 Prix sur Quantité	1 In Stock
M46 x 0.75	Dark Red	660.00	60.00	#21-645	€187,46 Prix sur Quantité	Contact
M46 x 0.75	IR	850.00	160.00	#21-646	€187,46 Prix sur Quantité	1 In Stock
M46 x 0.75	SWIR	940.00	55.00	#28-793	€247,20	1 In Stock

M46 x 0.75	SWIR	1,000.00	150.00	#28-804	€445,99	Contact
M46 x 0.75	SWIR	1,070.00	-	#28-859	€333,72	1 In Stock
M46 x 0.75	SWIR	1,300.00	35.00	#28-826	€428,48	Contact
M46 x 0.75	SWIR	1,450.00	35.00	#28-837	€428,48	1 In Stock
M46 x 0.75	SWIR	1,475.00	-	#28-870	€331,66	1 In Stock
M46 x 0.75	SWIR	1,550.00	190.00	#28-815	€447,02	1 In Stock
M46 x 0.75	SWIR	1,550.00	35.00	#28-848	€428,48	1 In Stock
M40.5 x 0.50	NUV	324.00	105.00	#21-655	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
M40.5 x 0.50	Blue	470.00	85.00	#21-656	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
M40.5 x 0.50	Cyan	505.00	90.00	#21-657	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
M40.5 x 0.50	Green	525.00	80.00	#21-658	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
M40.5 x 0.50	Vis	550.00	300.00	#21-659	€172,01 Prix sur Quantité	3 In Stock
M40.5 x 0.50	Orange	590.00	75.00	#21-660	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
M40.5 x 0.50	Light Red	635.00	60.00	#21-661	€172,01 Prix sur Quantité	1 In Stock
M40.5 x 0.50	Dark Red	660.00	60.00	#21-662	€172,01 Prix sur Quantité	1 In Stock
M40.5 x 0.50	IR	850.00	160.00	#21-663	€172,01 Prix sur Quantité	1 In Stock
M40.5 x 0.50	SWIR	940.00	55.00	#28-791	€226,60	1 In Stock
M40.5 x 0.50	SWIR	1,000.00	150.00	#28-802	€404,79	1 In Stock
M40.5 x 0.50	SWIR	1,070.00	-	#28-857	€280,16	1 In Stock
M40.5 x 0.50	SWIR	1,300.00	35.00	#28-824	€418,18	1 In Stock

M40.5 x 0.50	SWIR	1,450.00	35.00	#28-835	€418,18	1 In Stock
M40.5 x 0.50	SWIR	1,475.00	-	#28-868	€284,28	1 In Stock
M40.5 x 0.50	SWIR	1,550.00	190.00	#28-813	€404,79	1 In Stock
M40.5 x 0.50	SWIR	1,550.00	35.00	#28-846	€418,18	1 In Stock
M37.5 x 0.50	NUV	324.00	105.00	#21-672	€173,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
M37.5 x 0.50	Blue	470.00	85.00	#21-673	€173,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
M37.5 x 0.50	Cyan	505.00	90.00	#21-674	€173,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
M37.5 x 0.50	Green	525.00	80.00	#21-675	€173,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
M37.5 x 0.50	Vis	550.00	300.00	#21-676	€155,53 Prix sur Quantité	2 In Stock
M37.5 x 0.50	Orange	590.00	75.00	#21-677	€173,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
M37.5 x 0.50	Light Red	635.00	60.00	#21-678	€155,53 Prix sur Quantité	1 In Stock
M37.5 x 0.50	Dark Red	660.00	60.00	#21-679	€155,53 Prix sur Quantité	1 In Stock
M37.5 x 0.50	IR	850.00	160.00	#21-680	€155,53 Prix sur Quantité	2 In Stock
M43 x 0.75	NUV	324.00	105.00	#21-689	€190,55 Prix sur Quantité	2 In Stock
M43 x 0.75	Blue	470.00	85.00	#21-690	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
M43 x 0.75	Cyan	505.00	90.00	#21-691	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
M43 x 0.75	Green	525.00	80.00	#21-692	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
M43 x 0.75	Vis	550.00	300.00	#21-693	€172,01 Prix sur Quantité	1 In Stock
M43 x 0.75	Orange	590.00	75.00	#21-694	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock

M43 x 0.75	Light Red	635.00	60.00	#21-695	€172,01 Prix sur Quantité	1 In Stock
M43 x 0.75	Dark Red	660.00	60.00	#21-696	€172,01 Prix sur Quantité	1 In Stock
M43 x 0.75	IR	850.00	160.00	#21-697	€172,01 Prix sur Quantité	6 In Stock
M43 x 0.75	SWIR	940.00	55.00	#28-792	€226,60	1 In Stock
M43 x 0.75	SWIR	1,000.00	150.00	#28-803	€404,79	1 In Stock
M43 x 0.75	SWIR	1,070.00	-	#28-858	€309,00	1 In Stock
M43 x 0.75	SWIR	1,300.00	35.00	#28-825	€428,48	Contact
M43 x 0.75	SWIR	1,450.00	35.00	#28-836	€428,48	Contact
M43 x 0.75	SWIR	1,475.00	-	#28-869	€304,88	1 In Stock
M43 x 0.75	SWIR	1,550.00	190.00	#28-814	€404,79	1 In Stock
M43 x 0.75	SWIR	1,550.00	35.00	#28-847	€428,48	1 In Stock
M34 x 0.50	NUV	324.00	105.00	#21-706	€162,74 Prix sur Quantité	1 In Stock
M34 x 0.50	Blue	470.00	85.00	#21-707	€162,74 Prix sur Quantité	Contact
M34 x 0.50	Cyan	505.00	90.00	#21-708	€162,74 Prix sur Quantité	1 In Stock
M34 x 0.50	Green	525.00	80.00	#21-709	€162,74 Prix sur Quantité	2 In Stock
M34 x 0.50	Vis	550.00	300.00	#21-710	€146,26 Prix sur Quantité	2 In Stock
M34 x 0.50	Orange	590.00	75.00	#21-711	€162,74 Prix sur Quantité	1 In Stock
M34 x 0.50	Light Red	635.00	60.00	#21-712	€146,26 Prix sur Quantité	1 In Stock
M34 x 0.50	Dark Red	660.00	60.00	#21-713	€146,26 Prix sur Quantité	1 In Stock
M34 x 0.50	IR	850.00	160.00	#21-714	€146,26 Prix sur Quantité	3 In Stock
M34 x 0.50	SWIR	940.00	55.00	#28-788	€193,64	1 In Stock
M34 x 0.50	SWIR	1,000.00	150.00	#28-799	€339,90	1 In Stock

M34 x 0.50	SWIR	1,070.00	-	#28-854	€230,72	Contact
M34 x 0.50	SWIR	1,300.00	35.00	#28-821	€353,29	Contact
M34 x 0.50	SWIR	1,450.00	35.00	#28-832	€353,29	Contact
M34 x 0.50	SWIR	1,475.00	-	#28-865	€230,72	1 In Stock
M34 x 0.50	SWIR	1,550.00	190.00	#28-810	€339,90	Contact
M34 x 0.50	SWIR	1,550.00	35.00	#28-843	€353,29	1 In Stock
M58 x 0.75	NUV	324.00	105.00	#21-723	€242,05 Prix sur Quantité	1 In Stock
M58 x 0.75	Blue	470.00	85.00	#21-724	€242,05 Prix sur Quantité	Contact
M58 x 0.75	Cyan	505.00	90.00	#21-725	€242,05 Prix sur Quantité	1 In Stock
M58 x 0.75	Green	525.00	80.00	#21-726	€242,05 Prix sur Quantité	1 In Stock
M58 x 0.75	Vis	550.00	300.00	#21-727	€218,36 Prix sur Quantité	1 In Stock
M58 x 0.75	Orange	590.00	75.00	#21-728	€242,05 Prix sur Quantité	1 In Stock
M58 x 0.75	Light Red	635.00	60.00	#21-729	€218,36 Prix sur Quantité	Contact
M58 x 0.75	Dark Red	660.00	60.00	#21-730	€218,36 Prix sur Quantité	1 In Stock
M58 x 0.75	IR	850.00	160.00	#21-731	€218,36 Prix sur Quantité	7 In Stock
M58 x 0.75	SWIR	940.00	55.00	#28-795	€288,40	1 In Stock
M58 x 0.75	SWIR	1,000.00	150.00	#28-806	€494,40	1 In Stock
M58 x 0.75	SWIR	1,070.00	-	#28-861	€374,92	1 In Stock
M58 x 0.75	SWIR	1,300.00	35.00	#28-828	€513,97	Contact
M58 x 0.75	SWIR	1,450.00	35.00	#28-839	€513,97	1 In Stock
M58 x 0.75	SWIR	1,475.00	-	#28-872	€374,92	1 In Stock
M58 x 0.75	SWIR	1,550.00	190.00	#28-817	€494,40	1 In Stock

M58 x 0.75	SWIR	1,550.00	35.00	#28-850	€513,97	1 In Stock
M25.5 x 0.50	NUV	324.00	105.00	#21-740	€139,05 Prix sur Quantité	1 In Stock
M25.5 x 0.50	Blue	470.00	85.00	#21-741	€139,05 Prix sur Quantité	3 In Stock
M25.5 x 0.50	Cyan	505.00	90.00	#21-742	€139,05 Prix sur Quantité	1 In Stock
M25.5 x 0.50	Green	525.00	80.00	#21-743	€139,05 Prix sur Quantité	2 In Stock
M25.5 x 0.50	Vis	550.00	300.00	#21-744	€124,63 Prix sur Quantité	2 In Stock
M25.5 x 0.50	Orange	590.00	75.00	#21-745	€139,05 Prix sur Quantité	1 In Stock
M25.5 x 0.50	Light Red	635.00	60.00	#21-746	€124,63 Prix sur Quantité	Contact
M25.5 x 0.50	Dark Red	660.00	60.00	#21-747	€124,63 Prix sur Quantité	Contact
M25.5 x 0.50	IR	850.00	160.00	#21-748	€124,63 Prix sur Quantité	5 In Stock
M25.5 x 0.50	SWIR	940.00	55.00	#28-786	€164,80	Contact
M25.5 x 0.50	SWIR	1,000.00	150.00	#28-797	€297,67	1 In Stock
M25.5 x 0.50	SWIR	1,070.00	-	#28-852	€199,82	2 In Stock
M25.5 x 0.50	SWIR	1,300.00	35.00	#28-819	€294,58	1 In Stock
M25.5 x 0.50	SWIR	1,450.00	35.00	#28-830	€294,58	1 In Stock
M25.5 x 0.50	SWIR	1,475.00	-	#28-863	€197,76	2 In Stock
M25.5 x 0.50	SWIR	1,550.00	190.00	#28-808	€294,58	3 In Stock
M25.5 x 0.50	SWIR	1,550.00	35.00	#28-841	€294,58	Contact
M30.5 x 0.50	NUV	324.00	105.00	#21-757	€149,35 Prix sur Quantité	1 In Stock

M30.5 x 0.50	Blue	470.00	85.00	#21-758	€149,35 Prix sur Quantité	1 In Stock
M30.5 x 0.50	Cyan	505.00	90.00	#21-759	€149,35 Prix sur Quantité	1 In Stock
M30.5 x 0.50	Green	525.00	80.00	#21-760	€149,35 Prix sur Quantité	1 In Stock
M30.5 x 0.50	Vis	550.00	300.00	#21-761	€133,90 Prix sur Quantité	Contact
M30.5 x 0.50	Orange	590.00	75.00	#21-762	€149,35 Prix sur Quantité	1 In Stock
M30.5 x 0.50	Light Red	635.00	60.00	#21-763	€133,90 Prix sur Quantité	1 In Stock
M30.5 x 0.50	Dark Red	660.00	60.00	#21-764	€133,90 Prix sur Quantité	2 In Stock
M30.5 x 0.50	IR	850.00	160.00	#21-765	€133,90 Prix sur Quantité	1 In Stock
M30.5 x 0.50	SWIR	940.00	55.00	#28-787	€177,16	1 In Stock
M30.5 x 0.50	SWIR	1,000.00	150.00	#28-798	€316,21	1 In Stock
M30.5 x 0.50	SWIR	1,070.00	-	#28-853	€214,24	1 In Stock
M30.5 x 0.50	SWIR	1,300.00	35.00	#28-820	€321,36	1 In Stock
M30.5 x 0.50	SWIR	1,450.00	35.00	#28-831	€321,36	1 In Stock
M30.5 x 0.50	SWIR	1,475.00	-	#28-864	€214,24	1 In Stock
M30.5 x 0.50	SWIR	1,550.00	190.00	#28-809	€316,21	1 In Stock
M30.5 x 0.50	SWIR	1,550.00	35.00	#28-842	€321,36	1 In Stock

