

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Filtres Optiques](#) / [Filtres Passe-Haut](#)

Filtres Passe-Haut Protecteurs en Acrylique



- Traitement antireflets oléophobe à haute efficacité
- Options de montage fileté de M22,5 à M105 disponibles
- Pour les applications d'imagerie dans les gammes UV, VIS et NIR

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:

Mounted in Black Anodized Ring

Informations techniques

Produits

Diamètre Externe (mm)	Longueur d'Onde de Coupure (nm)	Épaisseur du Substrat (mm)	Filetage Filtre	Numéro de Stock	Prix	Achat
24.00	370.00	1.00	M22.5 x 0.50	#71-928	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
27.50	370.00	1.00	M25.5 x 0.50	#71-929	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
29.00	370.00	1.00	M27 x 0.50	#71-930	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
32.50	370.00	1.00	M30.5 x 0.50	#71-931	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
36.00	370.00	1.00	M34 x 0.50	#71-932	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
37.50	370.00	1.00	M35.5 x 0.50	#71-933	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
39.00	370.00	1.00	M37 x 0.75	#71-934	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
39.50	370.00	1.00	M37.5 x 0.50	#71-935	€56,65 Prix sur Quantité	2 In Stock
41.00	370.00	1.00	M39 x 0.50	#71-936	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
42.50	370.00	1.00	M40.5 x 0.50	#71-937	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
45.00	370.00	1.00	M43 x 0.75	#71-938	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
48.00	370.00	1.00	M46 x 0.75	#71-940	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
51.00	370.00	1.00	M49 x 0.75	#71-941	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
54.00	370.00	1.00	M52 x 0.75	#71-944	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
57.00	370.00	1.00	M55 x 0.75	#71-945	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock

60.00	370.00	1.00	M58 x 0.75	#71-946	€63,86 Prix sur Quantité	1 In Stock
64.00	370.00	1.00	M62 x 0.75	#71-947	€79,31 Prix sur Quantité	1 In Stock
70.00	370.00	1.00	M67 x 0.75	#71-948	€84,46 Prix sur Quantité	1 In Stock
75.00	370.00	1.00	M72 x 0.75	#71-949	€98,88 Prix sur Quantité	2 In Stock
80.00	370.00	1.00	M77 x 0.75	#71-950	€107,12 Prix sur Quantité	1 In Stock
89.00	370.00	1.00	M86 x 0.75	#71-951	€151,41 Prix sur Quantité	1 In Stock
107.80	370.00	1.00	M105 x 1.00	#71-952	€210,12 Prix sur Quantité	1 In Stock
24.00	380.00	2.00 & 3.00	M22.5 x 0.50	#71-953	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
27.50	380.00	2.00 & 3.00	M25.5 x 0.50	#71-954	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
29.00	380.00	2.00 & 3.00	M27 x 0.50	#71-955	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
32.50	380.00	2.00 & 3.00	M30.5 x 0.50	#71-956	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
36.00	380.00	2.00 & 3.00	M34 x 0.50	#71-957	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
37.50	380.00	2.00 & 3.00	M35.5 x 0.50	#71-958	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
39.00	380.00	2.00 & 3.00	M37 x 0.75	#71-959	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
39.50	380.00	2.00 & 3.00	M37.5 x 0.50	#71-960	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
41.00	380.00	2.00 & 3.00	M39 x 0.50	#71-961	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
42.50	380.00	2.00 & 3.00	M40.5 x 0.50	#71-962	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
45.00	380.00	2.00 & 3.00	M43 x 0.75	#71-963	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
48.00	380.00	2.00 & 3.00	M46 x 0.75	#71-964	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock

51.00	380.00	2.00 & 3.00	M49 x 0.75	#71-965	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
54.00	380.00	2.00 & 3.00	M52 x 0.75	#71-966	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
57.00	380.00	2.00 & 3.00	M55 x 0.75	#71-967	€56,65 Prix sur Quantité	2 In Stock
60.00	380.00	2.00 & 3.00	M58 x 0.75	#71-968	€63,86 Prix sur Quantité	1 In Stock
64.00	380.00	2.00 & 3.00	M62 x 0.75	#71-969	€79,31 Prix sur Quantité	1 In Stock
70.00	380.00	2.00 & 3.00	M67 x 0.75	#71-970	€84,46 Prix sur Quantité	1 In Stock
75.00	380.00	2.00 & 3.00	M72 x 0.75	#71-971	€98,88 Prix sur Quantité	1 In Stock
80.00	380.00	2.00 & 3.00	M77 x 0.75	#71-972	€107,12 Prix sur Quantité	2 In Stock
89.00	380.00	2.00 & 3.00	M86 x 0.75	#71-973	€151,41 Prix sur Quantité	1 In Stock
107.80	380.00	2.00 & 3.00	M105 x 1.00	#71-974	€210,12 Prix sur Quantité	1 In Stock
24.00	400.00	3.00	M22.5 x 0.50	#71-975	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
27.50	400.00	3.00	M25.5 x 0.50	#71-976	€50,47 Prix sur Quantité	Contact
29.00	400.00	3.00	M27 x 0.50	#71-977	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
32.50	400.00	3.00	M30.5 x 0.50	#71-978	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
36.00	400.00	3.00	M34 x 0.50	#71-979	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
37.50	400.00	3.00	M35.5 x 0.50	#71-980	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
39.00	400.00	3.00	M37 x 0.75	#71-981	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
39.50	400.00	3.00	M37.5 x 0.50	#71-982	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
41.00	400.00	3.00	M39 x 0.50	#71-983	€56,65 Prix sur Quantité	2 In Stock

42.50	400.00	3.00	M40.5 x 0.50	#71-984	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
45.00	400.00	3.00	M43 x 0.75	#71-985	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
48.00	400.00	3.00	M46 x 0.75	#71-986	€56,65 Prix sur Quantité	2 In Stock
51.00	400.00	3.00	M49 x 0.75	#71-987	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
54.00	400.00	3.00	M52 x 0.75	#71-988	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
57.00	400.00	3.00	M55 x 0.75	#71-989	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
60.00	400.00	3.00	M58 x 0.75	#71-990	€63,86 Prix sur Quantité	Contact
64.00	400.00	3.00	M62 x 0.75	#71-991	€79,31 Prix sur Quantité	1 In Stock
70.00	400.00	3.00	M67 x 0.75	#71-992	€84,46 Prix sur Quantité	1 In Stock
75.00	400.00	3.00	M72 x 0.75	#71-993	€98,88 Prix sur Quantité	1 In Stock
80.00	400.00	3.00	M77 x 0.75	#71-994	€107,12 Prix sur Quantité	3 In Stock
89.00	400.00	3.00	M86 x 0.75	#71-995	€151,41 Prix sur Quantité	1 In Stock
107.80	400.00	3.00	M105 x 1.00	#71-996	€210,12 Prix sur Quantité	1 In Stock
24.00	685.00	2.00	M22.5 x 0.50	#71-997	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
27.50	685.00	2.00	M25.5 x 0.50	#71-998	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
29.00	685.00	2.00	M27 x 0.50	#71-999	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
32.50	685.00	2.00	M30.5 x 0.50	#72-000	€50,47 Prix sur Quantité	Contact
36.00	685.00	2.00	M34 x 0.50	#72-001	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
37.50	685.00	2.00	M35.5 x 0.50	#72-002	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock

39.00	685.00	2.00	M37 x 0.75	#72-003	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
39.50	685.00	2.00	M37.5 x 0.50	#72-004	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
41.00	685.00	2.00	M39 x 0.50	#72-005	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
42.50	685.00	2.00	M40.5 x 0.50	#72-006	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
45.00	685.00	2.00	M43 x 0.75	#72-007	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
48.00	685.00	2.00	M46 x 0.75	#72-008	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
51.00	685.00	2.00	M49 x 0.75	#72-009	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
54.00	685.00	2.00	M52 x 0.75	#72-010	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
57.00	685.00	2.00	M55 x 0.75	#72-011	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
60.00	685.00	2.00	M58 x 0.75	#72-012	€63,86 Prix sur Quantité	1 In Stock
64.00	685.00	2.00	M62 x 0.75	#72-013	€79,31 Prix sur Quantité	1 In Stock
70.00	685.00	2.00	M67 x 0.75	#72-014	€84,46 Prix sur Quantité	1 In Stock
75.00	685.00	2.00	M72 x 0.75	#72-015	€98,88 Prix sur Quantité	1 In Stock
80.00	685.00	2.00	M77 x 0.75	#72-016	€107,12 Prix sur Quantité	1 In Stock
89.00	685.00	2.00	M86 x 0.75	#72-017	€151,41 Prix sur Quantité	1 In Stock
107.80	685.00	2.00	M105 x 1.00	#72-018	€210,12 Prix sur Quantité	1 In Stock
24.00	760.00	2.00	M22.5 x 0.50	#72-019	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
27.50	760.00	2.00	M25.5 x 0.50	#72-020	€50,47 Prix sur Quantité	2 In Stock
29.00	760.00	2.00	M27 x 0.50	#72-021	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock

32.50	760.00	2.00	M30.5 x 0.50	#72-022	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
36.00	760.00	2.00	M34 x 0.50	#72-023	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
37.50	760.00	2.00	M35.5 x 0.50	#72-024	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
39.00	760.00	2.00	M37 x 0.75	#72-025	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
39.50	760.00	2.00	M37.5 x 0.50	#72-026	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
41.00	760.00	2.00	M39 x 0.50	#72-027	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
42.50	760.00	2.00	M40.5 x 0.50	#72-028	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
45.00	760.00	2.00	M43 x 0.75	#72-029	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
48.00	760.00	2.00	M46 x 0.75	#72-030	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
51.00	760.00	2.00	M49 x 0.75	#72-031	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
54.00	760.00	2.00	M52 x 0.75	#72-032	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
57.00	760.00	2.00	M55 x 0.75	#72-033	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
60.00	760.00	2.00	M58 x 0.75	#72-034	€63,86 Prix sur Quantité	1 In Stock
64.00	760.00	2.00	M62 x 0.75	#72-035	€79,31 Prix sur Quantité	1 In Stock
70.00	760.00	2.00	M67 x 0.75	#72-036	€84,46 Prix sur Quantité	1 In Stock
75.00	760.00	2.00	M72 x 0.75	#72-037	€98,88 Prix sur Quantité	1 In Stock
80.00	760.00	2.00	M77 x 0.75	#72-038	€107,12 Prix sur Quantité	1 In Stock
89.00	760.00	2.00	M86 x 0.75	#72-039	€151,41 Prix sur Quantité	1 In Stock

107.80	760.00	2.00	M105 x 1.00	#72-040	€210,12 Prix sur Quantité	1 In Stock
24.00	800.00	1.00 & 3.00	M22.5 x 0.50	#72-041	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
27.50	800.00	1.00 & 3.00	M25.5 x 0.50	#72-042	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
29.00	800.00	1.00 & 3.00	M27 x 0.50	#72-043	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
32.50	800.00	1.00 & 3.00	M30.5 x 0.50	#72-044	€50,47 Prix sur Quantité	Contact
36.00	800.00	1.00 & 3.00	M34 x 0.50	#72-045	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
37.50	800.00	1.00 & 3.00	M35.5 x 0.50	#72-046	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
39.00	800.00	1.00 & 3.00	M37 x 0.75	#72-047	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
39.50	800.00	1.00 & 3.00	M37.5 x 0.50	#72-048	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
41.00	800.00	1.00 & 3.00	M39 x 0.50	#72-049	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
42.50	800.00	1.00 & 3.00	M40.5 x 0.50	#72-050	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
45.00	800.00	1.00 & 3.00	M43 x 0.75	#72-051	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
48.00	800.00	1.00 & 3.00	M46 x 0.75	#72-052	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
51.00	800.00	1.00 & 3.00	M49 x 0.75	#72-053	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
54.00	800.00	1.00 & 3.00	M52 x 0.75	#72-054	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
57.00	800.00	1.00 & 3.00	M55 x 0.75	#72-055	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
60.00	800.00	1.00 & 3.00	M58 x 0.75	#72-056	€63,86 Prix sur Quantité	1 In Stock
64.00	800.00	1.00 & 3.00	M62 x 0.75	#72-057	€79,31 Prix sur Quantité	Contact
70.00	800.00	1.00 & 3.00	M67 x 0.75	#72-058	€84,46 Prix sur Quantité	1 In Stock

75.00	800.00	1.00 & 3.00	M72 x 0.75	#72-059	€98,88 Prix sur Quantité	1 In Stock
80.00	800.00	1.00 & 3.00	M77 x 0.75	#72-060	€107,12 Prix sur Quantité	1 In Stock
89.00	800.00	1.00 & 3.00	M86 x 0.75	#72-061	€151,41 Prix sur Quantité	1 In Stock
107.80	800.00	1.00 & 3.00	M105 x 1.00	#72-062	€210,12 Prix sur Quantité	8 In Stock
24.00	850.00	2.00	M22.5 x 0.50	#72-063	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
27.50	850.00	2.00	M25.5 x 0.50	#72-064	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
29.00	850.00	2.00	M27 x 0.50	#72-065	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
32.50	850.00	2.00	M30.5 x 0.50	#72-066	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
36.00	850.00	2.00	M34 x 0.50	#72-067	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
37.50	850.00	2.00	M35.5 x 0.50	#72-068	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
39.00	850.00	2.00	M37 x 0.75	#72-069	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
39.50	850.00	2.00	M37.5 x 0.50	#72-070	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
41.00	850.00	2.00	M39 x 0.50	#72-071	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
42.50	850.00	2.00	M40.5 x 0.50	#72-072	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
45.00	850.00	2.00	M43 x 0.75	#72-073	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
48.00	850.00	2.00	M46 x 0.75	#72-074	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
51.00	850.00	2.00	M49 x 0.75	#72-075	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
54.00	850.00	2.00	M52 x 0.75	#72-076	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
57.00	850.00	2.00	M55 x 0.75	#72-077	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock

60.00	850.00	2.00	M58 x 0.75	#72-078	€63,86 Prix sur Quantité	2 In Stock
64.00	850.00	2.00	M62 x 0.75	#72-079	€79,31 Prix sur Quantité	1 In Stock
70.00	850.00	2.00	M67 x 0.75	#72-080	€84,46 Prix sur Quantité	1 In Stock
75.00	850.00	2.00	M72 x 0.75	#72-081	€98,88 Prix sur Quantité	1 In Stock
80.00	850.00	2.00	M77 x 0.75	#72-082	€107,12 Prix sur Quantité	1 In Stock
89.00	850.00	2.00	M86 x 0.75	#72-083	€151,41 Prix sur Quantité	1 In Stock
107.80	850.00	2.00	M105 x 1.00	#72-084	€210,12 Prix sur Quantité	1 In Stock
24.00	900.00	2.00 & 3.00	M22.5 x 0.50	#72-085	€50,47 Prix sur Quantité	Contact
27.50	900.00	2.00 & 3.00	M25.5 x 0.50	#72-086	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
29.00	900.00	2.00 & 3.00	M27 x 0.50	#72-087	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
32.50	900.00	2.00 & 3.00	M30.5 x 0.50	#72-088	€50,47 Prix sur Quantité	1 In Stock
36.00	900.00	2.00 & 3.00	M34 x 0.50	#72-089	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
37.50	900.00	2.00 & 3.00	M35.5 x 0.50	#72-090	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
39.00	900.00	2.00 & 3.00	M37 x 0.75	#72-091	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
39.50	900.00	2.00 & 3.00	M37.5 x 0.50	#72-092	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
41.00	900.00	2.00 & 3.00	M39 x 0.50	#72-093	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
42.50	900.00	2.00 & 3.00	M40.5 x 0.50	#72-094	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
45.00	900.00	2.00 & 3.00	M43 x 0.75	#72-095	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
48.00	900.00	2.00 & 3.00	M46 x 0.75	#72-096	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock

51.00	900.00	2.00 & 3.00	M49 x 0.75	#72-097	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
54.00	900.00	2.00 & 3.00	M52 x 0.75	#72-098	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
57.00	900.00	2.00 & 3.00	M55 x 0.75	#72-099	€56,65 Prix sur Quantité	1 In Stock
60.00	900.00	2.00 & 3.00	M58 x 0.75	#72-100	€63,86 Prix sur Quantité	1 In Stock
64.00	900.00	2.00 & 3.00	M62 x 0.75	#72-101	€79,31 Prix sur Quantité	1 In Stock
70.00	900.00	2.00 & 3.00	M67 x 0.75	#72-102	€84,46 Prix sur Quantité	1 In Stock
75.00	900.00	2.00 & 3.00	M72 x 0.75	#72-103	€98,88 Prix sur Quantité	1 In Stock
80.00	900.00	2.00 & 3.00	M77 x 0.75	#72-104	€107,12 Prix sur Quantité	1 In Stock
89.00	900.00	2.00 & 3.00	M86 x 0.75	#72-105	€151,41 Prix sur Quantité	1 In Stock
107.80	900.00	2.00 & 3.00	M105 x 1.00	#72-106	€210,12 Prix sur Quantité	2 In Stock
24.00	-	1.00 & 3.00	M22.5 x 0.50	#72-107	€78,28 Prix sur Quantité	1 In Stock
27.50	-	1.00 & 3.00	M25.5 x 0.50	#72-108	€78,28 Prix sur Quantité	1 In Stock
29.00	-	1.00 & 3.00	M27 x 0.50	#72-109	€78,28 Prix sur Quantité	1 In Stock
32.50	-	1.00 & 3.00	M30.5 x 0.50	#72-110	€78,28 Prix sur Quantité	1 In Stock
36.00	-	1.00 & 3.00	M34 x 0.50	#72-111	€86,52 Prix sur Quantité	1 In Stock
37.50	-	1.00 & 3.00	M35.5 x 0.50	#72-112	€86,52 Prix sur Quantité	1 In Stock
39.00	-	1.00 & 3.00	M37 x 0.75	#72-113	€86,52 Prix sur Quantité	1 In Stock
39.50	-	1.00 & 3.00	M37.5 x 0.50	#72-114	€86,52 Prix sur Quantité	1 In Stock
41.00	-	1.00 & 3.00	M39 x 0.50	#72-115	€86,52 Prix sur Quantité	1 In Stock

42.50	-	1.00 & 3.00	M40.5 x 0.50	#72-116	€86,52 Prix sur Quantité	1 In Stock
45.00	-	1.00 & 3.00	M43 x 0.75	#72-117	€86,52 Prix sur Quantité	1 In Stock
48.00	-	1.00 & 3.00	M46 x 0.75	#72-118	€86,52 Prix sur Quantité	1 In Stock
51.00	-	1.00 & 3.00	M49 x 0.75	#72-119	€86,52 Prix sur Quantité	1 In Stock
54.00	-	1.00 & 3.00	M52 x 0.75	#72-120	€86,52 Prix sur Quantité	1 In Stock
57.00	-	1.00 & 3.00	M55 x 0.75	#72-121	€86,52 Prix sur Quantité	1 In Stock
60.00	-	1.00 & 3.00	M58 x 0.75	#72-122	€97,85 Prix sur Quantité	1 In Stock
64.00	-	1.00 & 3.00	M62 x 0.75	#72-123	€121,54 Prix sur Quantité	Contact
70.00	-	1.00 & 3.00	M67 x 0.75	#72-124	€129,78 Prix sur Quantité	1 In Stock
75.00	-	1.00 & 3.00	M72 x 0.75	#72-125	€151,41 Prix sur Quantité	1 In Stock
80.00	-	1.00 & 3.00	M77 x 0.75	#72-126	€164,80 Prix sur Quantité	1 In Stock
89.00	-	1.00 & 3.00	M86 x 0.75	#72-127	€233,81 Prix sur Quantité	1 In Stock
107.80	-	1.00 & 3.00	M105 x 1.00	#72-128	€323,42 Prix sur Quantité	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com