

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 0,7 mm, Non Traite, Prisme a Angle Droit en N-BK7



N-BK7 Right Angle Prisms

Stock #66-772 3-4 JOURS

1 €99,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€99,00

Qté 6+
€89,10

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Uncoated

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Qualité de Surface:
20-10

Type: Right Angle Prism
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.02
Tolérance Angulaire (arcmin): ±2
Biseau: Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 1.00
Longueur des Côtés (mm): 0.70
Orientation de l'Image: Left-Handed
Déviation du Faisceau (°): 90
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Planéité de Surface (P-V): λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner