

Micromètre Numérique Digimatic 1-2", 0,00005", IP65, sans sortie, tambour à cliquet

See More by [Mitutoyo](#)



Stock **#78-327** NOUVEAU **1 In Stock**

- 1 + €286^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€286,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

1 - 2 inches

Gamme:

Ratchet Thimble	Type:
293-345-32	Numéro de Modèle:
±0.0005	Précision (inches):
Propriétés physiques et mécaniques	
5E-05	Résolution (pouces):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Modèles QuantuMke® et Digimatic® conformes à la norme IP65
- Affichage numérique facile à lire
- Options de plages de 0-1", 1-2" et 2-3"

Les Micromètres Numériques Mitutoyo offrent une grande précision sur plusieurs plages de mesure, ce qui les rend idéaux pour une large gamme d'applications. Les modèles de micromètres QuantuMke® et Digimatic® sont dotés d'un écran numérique facile à lire afin de réduire les risques d'erreur. Le modèle QuantuMke® est doté d'un micromètre à action rapide qui permet d'effectuer des mesures plusieurs fois plus rapidement qu'un micromètre standard. Certains modèles sont dotés d'une fonction de sortie des données SPC intégrée permettant une intégration aisée avec des ordinateurs ou des imprimantes pour un enregistrement et une analyse efficaces des données. Les Micromètres Numériques Mtutoyo sont conçus avec un tambour à friction ou une butée à cliquet pour assurer une pression de mesure constante, améliorant ainsi la répétabilité. Avec une protection IP65, ces micromètres résistent à la détérioration physique due à l'exposition habituelle à l'eau, à l'huile de coupe ou au liquide de refroidissement.