

**TECHSPEC® 10mm, 632,8nm, polarisant, Séparateur à Déplacement Latéral**



Lateral Displacement Beamsplitters

Stock **#47-190** 3-4 JOURS



1



€590,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€590,00

Qté 6+

€472,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Tolérance Angulaire (arcsec):  
±5

Séparation de Faisceau (mm):  
10.00

Ouverture Utile (%):  
80.00

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécification du Traitement:<br/>R<sub>abs</sub> &lt;0.3% @ 632.8nm</div> |
| <div>Construction:<br/>Prism</div>                                             |
| <div>Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):<br/>632.8</div>                   |
| <div>Tolérance Dimensionnelle (mm):<br/>±0.1</div>                             |
| <div>Rapport d'Extinction:<br/>&gt;1000:1</div>                                |
| <div>Transmission Polarisation-P (%):<br/>&gt;95</div>                         |
| <div>Parallélisme (arcmin):<br/>&lt;2</div>                                    |
| <div>Tolérance Réflexion/Transmission (%):<br/>±10</div>                       |
| <div>Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%):<br/>&gt;99</div>                  |
| <div>Substrat: <div><div></div><div>N-BK7</div></div></div>                    |
| <div>Planéité de Surface (P-V):<br/>λ/8</div>                                  |
| <div>Qualité de Surface:<br/>40-20</div>                                       |
| <div>Type:<br/>Linear Polarizer</div>                                          |
| <div>Type d'Optique:<br/>Polarizing</div>                                      |

Conformité réglementaire

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <div>RoHS:<br/>Conforme</div>                        |
| <div>Certificate of Conformance:<br/>Visionner</div> |