

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Lentille PCX Traitee MgF2Montee, 11,2 mm CA, 12 mm FL



Mounted MgF₂ Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock #12-913 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 +

€42,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€42,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
12.00

Substrat: ☐
[N-SF11](#)

f/#:
1

Ouverture Numérique NA: 0.50
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Type: Plano-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Focale Arrière BFL du Logement (mm): 8.76
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile CA (mm): 11.2
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.84
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Rayon R₁ (mm): 9.42
Qualité de Surface: 40-20
Lentille incluse: #45-084
Mount Included: #54-615
Mount Diameter (mm): 30.0
Longueur Tube d'Extension (mm): 5.6
Longueur Totale (mm): 9.6
Type de Filetage: C-Mount
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner