

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 12,5mm Dia X 100mm EFL 1064nm Raie Laser, Lentille PCX Cylindrique



Laser Line PCX Cylinder Lens

Stock #33-234 FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

-

1

+

 €39,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€39,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Distance Focale EFL (mm):
100.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f#:
8.00

Ouverture Numérique NA:

0.06
Traitement: Laser V-Coat (1064nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Distance Focale Arrière BFL (mm): 98.68
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 1064nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1064
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.62
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Remarque: Coating: 1064nm V-Coat
Rayon R₁ (mm): 51.68
Qualité de Surface: 60-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner