

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 12,5mm de Dia. x 75mm FL, non traite, Lentille Cylindrique PCX



Stock #68-170 FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

-

1

+

 €99,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€99,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.2

Distance Focale EFL (mm):
75.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

f#:
6.00

Ouverture Numérique NA: 0.08
Traitement: Uncoated
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm): 73.63
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.43
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R (mm): 34.39
Qualité de Surface: 40-20
Tolérance Angle de Bord (arcmin): 15.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

