

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Nd:YAG Laser Replacement Parts

Stock #17-624 ☐ En Stock



1



€130,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€130,00

Qté 10+

€115,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):
<5

Ouverture Utile (%): 90
Surface Arrière: Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99.9
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.9% @ 1064nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1046 - 1074
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Laser Mirror (1064nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1064
Diamètre (mm): 19.05 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm): 9.53 ±0.25
Angle d'Incidence (°): 0
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: ☐ 57.85 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner