

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Lentille Plan-Convexe, Qualité 1, 19 mm de dia. x 476 mm FL



Stock #76-173 **FIN DE SÉRIE** 16 In Stock

⊖ 1 ⊕ €9^{.95}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€9,95 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Plano-Convex Lens **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

19.00 **Diamètre (mm):**

Propriétés optiques

476.00 **Distance Focale EFL (mm):**

Anti-Reflection Coating **Traitement:**

25.05 **f/#:**

0.02 **Ouverture Numérique NA:**

Conformité réglementaire

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

Description produit

- Idéales pour les Applications d'Expérimentation et de Prototypage
 - Quantités Extrêmement Limitées, Acheter Avant Épuisement du Stock
 - Pour des affaires encore plus avantageuses, consulter la rubrique [Grande Liquidation : Optiques](#)
- Les lentilles plan-convexes (PCX) possèdent une surface plane et une surface incurvée vers l'extérieur. Leur distance focale est positive, ce qui les rend parfaites pour capter et focaliser la lumière dans les applications d'imagerie.

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) de Qualité Expérimentale 1 - 24.9mm sont proposées en plusieurs catégories de qualité expérimentale. La catégorie 1 est un verre optique standard, bordé, exempt de rayures, d'éclats, de tâches ou d'oxydations visibles. La catégorie 2 est un verre non bordé, comportant de petits éclats, des tâches légères, ou d'autres défauts. Il peut exister un léger rebord au niveau de la séparation cimentée.

Remarque : Les caractéristiques de l'optique de catégorie expérimentale peuvent varier jusqu'à 10 % par rapport à celles qui sont répertoriées. Par ailleurs, aucune information autre que celle proposée n'est disponible.

Informations techniques

