

1" x 1" (50 lp/mm), Ronchi Ruling



Stock #58-779 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€276,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€276,00

Qté 5+

€262,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0

Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.02

Fréqunce (lp/mm):
50

Substrat:

Float Glass
Densité Optique OD: 3.00
Dimensions (pouces): 1 x 1
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.50
Type: Metric
Tolérance Dimensionelle (mm): ± 0.02
Parallélisme Ligne à Ligne (arcsec): ≤2
Parallélisme du Modèle de Substrat (°): ±1
Planéité de Surface (P-V): 1λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner