

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

20 X 27mm, 40K/60I, Lame Separatrice



Stock #46-694 3-4 JOURS

1 €49,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€49,00

Qté 10+

€35,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Spécification du Traitement:

Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: Uncoated

Construction:
Plate

Tolérance Dimensionnelle (mm):
±0.38

Dimensions (mm): 20.0 x 27.0
Bords: Cut
Rapport Réflexion/Transmission (RT): 40/60
Substrat: ☐ Float Glass
Planéité de Surface (P-V): 4 - 6λ
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.00
Type: Standard Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme