

200mm Dia x 400mm Focale, Lentille Condenseur PCX



Stock #27-513 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€332,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€332,00

Qté 11+

€290,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
200.00 +0.0/-0.5

Distance Focale EFL (mm):
400.00 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
380.00

Traitement:

Uncoated
Substrat: N-BK7
Qualité de Surface: 120-80
Épaisseur Centrale CT (mm): 31.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 5.24
Rayon R₁ (mm): 207.00
Ouverture Utile CA (mm): 195
f/#: 2.00
Ouverture Numérique NA: 0.25
Type: Condenser Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner