

250mm x 250mm, Sablage 220, Diffuseur Dépoli en Verre



Stock **#47-953** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€98,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€98,00
Qté 11+
€88,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
Uncoated

Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.76

Dimensions (mm):
250.00 x 250.00

Bords:

Seamed Edges
Sablage: ☐ 220
Substrat: ☐ Float Glass
Épaisseur (mm): 1.60
Type: Ground Glass Diffuser
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2000
Largeur (mm): 250.00
Remarque: Sandblasted on first surface
Longueur (mm): 250.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme