

TECHSPEC[®] 25mm de Dia, Filetage Double Mâle, 30mm Monture Optique Simple



Stock #85-605 3 In Stock

-

1

+

€42^{.25}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€42,25 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

🔊

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed	Function:
Circular/Cylindrical Tube	Type d'Optique:

Propriétés physiques et mécaniques

30.0	Compatible Plate Inner Diameter (mm):
4.0	Longueur Tube d'Extension (mm):

Black Anodized Aluminum	Construction:
30 Dia.	Dimensions (mm):
Filetage & montage	
25.0	Taille des optiques compatibles (mm):
10.0	Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
M23.2 x 0.75 (Double Male)	Type de Filetage:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Disponibles sur toute une Gamme de Diamètres
- S'intègrent dans des [Platines de Système de Cage](#) de 25 mm ou 30 mm
- Parfaites pour Stabiliser les Optiques Montées ou les Modules Diode Laser

Les Montures Optiques Simples de Système de Cage TECHSPEC®, sont parfaites pour stabiliser les optiques montées, les modules diode laser ou autres composants optiques dans un Système de Cage TECHSPEC®. Une simple vis de réglage fixe le composant dans la monture optique. Chaque monture dispose d'un filetage mâle permettant de l'intégrer facilement aux [tubes du système de cage](#). En permettant l'ajout et le retrait de composants à partir des plaques, ces montures optiques ajoutent une flexibilité supplémentaire à toute configuration de Système de Cage TECHSPEC®. De plus, ces montures optiques simples sont idéales comme composants seuls ou combinés à des tubes de système de cage.

Remarque : La Monture [#85-510](#) de diamètre 20 mm et d'épaisseur 5mm contient une molette de verrouillage métallique.