

TECHSPEC®

Filtre à Densité Neutre Réfléchissant; OD 3,0; 25 mm de dia.



Stock #43-812 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€50,00

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-5                          |
| €50,00                           |
| Qté 6+                           |
| €40,00                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
25.00

Angle d'Incidence (°):  
0

Densité Optique OD:  
3.0

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Float Glass                                         |
| <b>Traitement:</b><br>Surface 1: Inconel                                                         |
| <b>Réflexion (%)</b> :<br>55.00                                                                  |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>80-50                                                              |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>1.60 Nominal                                                           |
| <b>Transmission (%)</b> :<br>0.1                                                                 |
| <b>Type:</b><br>Neutral Density Filter                                                           |
| <b>Gamme de Blocage (nm):</b><br>400 - 700                                                       |
| <b>Tolérance Dimensionnelle (mm):</b><br>±0.5                                                    |
| <b>Ouverture Utile (%)</b> :<br>80                                                               |
| <b>Neutralité:</b><br>±5% of Optical Density                                                     |
| <b>Remarque:</b><br>Optical density values are average over specified blocking wavelength range. |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>4 - 6λ                                                      |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |