

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

## Tube de Remplacement à 365nm, 4W



#86-802

Stock **#86-802** FIN DE SÉRIE **4 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €24<sup>95</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1+	€24,95 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Conformité réglementaire**

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

### Description produit

- Modèles de 4 et 6 watts centrés à 365 nm
- Supports disponibles pour un durcissement mains libres

- Modèle portatif de haute intensité

Les Lampes de Durcissement UV Portatives sont des lampes de paillasse portables conçues pour une multitude d'applications, notamment la fluorescence de gels colorés, la stérilisation ou le durcissement UV. Ces lampes disposent de poignées ergonomiques comprenant un interrupteur marche/arrêt. Ces lampes sont portatives, avec une conception de haute intensité. Les Lampes de Durcissement UV Portatives sont idéales pour durcir rapidement tous les [Adhésifs Optiques Norland](#) d'Edmund Optics. Ces lampes sont disponibles en modèles de 4 et 6 watts centrés sur 365 nm.

**Remarque:** Les supports ne sont pas inclus mais recommandés pour un durcissement ou une analyse mains libres.

---

;