

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

500mm Bras Gooseneck, Spectre Étroit, Illuminateur Quartz Halogène



Stock **#58-076** [CONTACT](#)

- 1 +

€150^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€150,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type d'Éclairage:
Fiber Optic Illuminator, Incandescent

Géométrie:
Spot Light

Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés optiques

Couleur:
White

Conformité réglementaire

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

Description produit

- Puissance de Sortie de 20W
- Bras Flexible
- Options à Focalisation et à Aire Disponibles

Les illuminateurs quartz halogène se composent d'une ampoule Halogène 12V/20W dans un logement polyamide d'impact élevé. Un réflecteur Dichroïque dissipant de chaleur procure une large illumination angulaire ou un spectre étroit. La tête de la lampe est montée sur un bras gooseneck de 700 ou 500mm s'ajustant facilement à tout angle. Les lampes peuvent être sécurisées directement à un banc ou peuvent être montées sur une table, ou un fermoir ajustable C, listés ci-dessous.