

TECHSPEC® 50mm, 50R/50T, Cube Séparateur Standard



Stock **#32-704** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€539,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€539,00

Qté 6+
€431,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Déviation de Faisceau (arcmin):
±3

Biseau:
Protective bevel as needed

Traitement:
λ/4 MgF₂ @ 550nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse

Construction: Cube	
Dimensions (mm): 50.0 x 50.0 x 50.0 ±0.10	
Rapport Réflexion/Transmission (RT): 50/50	
Tolérance Réflexion/Transmission (%): ±5	
Substrat: ☐ N-BK7	
Planéité de Surface (P-V): λ/4	
Qualité de Surface: 60-40	
Type: Standard Beamsplitter	
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700	

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme	
Reach 223: Conforme	
Certificate of Conformance: Visionner	