

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Prisme Rhomboïde Traite VIS 0° 5 mm



Stock #47-806 3-4 JOURS

1 €152,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€152,50

Qté 6+

€122,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Longueur (mm):
5.00

Traitement:
VIS 0° (425-675nm)

Tolérance Angulaire (arcsec):
±5

Déviati3n de Faisceau (arcsec): ±30
Spécification du Traitement: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.1
Orientation de l'Image: Beam Deviation
Déviati3n du Faisceau (°): 0.00
Substrat: N-BK7
Planéité de Surface (P-V): λ/8
Qualité de Surface: 40-20
Type: Rhomboid Prism
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Damage Threshold, Reference: NIST Entrance/Exit Surfaces: 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner