

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

63,5mm Longueur, Filetage M6, Support de Tige Réglable



TECHSPEC Adjustable Height Post Holders

Stock **#84-350** 20+ In Stock

-

1

+

€140⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€140,00 prix unitaire
Qté 10+	€126,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Metric

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

10.00

Course (mm):

63.50

Longueur (mm):

Filetage & montage	
M6 x 1.0	Filetage:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Versions impériales et métriques
- Trous de ¼-20 dans la base de la version anglaise et trou des M6 x 1 dans la base de la version métrique
- Permettent une translation verticale
- Compatibles avec des tiges de 0,5" (12,7 mm)

Les Supports de Tiges Réglables en Hauteur TECHSPEC® sont des solutions alternatives peu coûteuses aux plateaux verticaux ou d'axe Z. Équipés d'un anneau réglable qui, par rotation, fournit une translation verticale, ces supports de tiges sont adaptés aux applications nécessitant une translation verticale sans demander le niveau de précision apporté par un plateau. Ces supports de tiges sont compatibles avec les tiges de 0,5" (12,7 mm). Les Supports de Tiges Réglables en Hauteur TECHSPEC® ont une base ¼ - 20 pour la version impériale et une base M6 x 1 pour la version métrique. Les supports de tiges sont disponibles en trois longueurs différentes pour les versions impériale et métrique.