

6,4mm Ouverture Utile, 20 Arcsec, Retroreflecteur Or



Stock **#46-180** 3-4 JOURS

- 1 + **€1.315,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€1.315,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Déviati <u>o</u> n de Faisceau (arcsec): 20.00
Ouvertu <u>r</u> e Utile CA (mm): 6.4
Traitem <u>e</u> nt: Protected Gold (700-2000nm)
Diam <u>è</u> tre (mm): 8.10
Précisi <u>o</u> n Front d'Onde Sortant: 0.6λ

Substrat: 

Qualité de Surface:
80-50

Filetage:
None

Type:
Retroreflector

Tolérance Dimensionelle (mm):
±1.6

Orientation de l'Image:
Left-Handed

Déviatiion du Faisceau (°):
180

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
700 - 2000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

REACH 201:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner