

[Afficher tous les 25 produits de la même famille.](#)

780 nm Isolateur Optique en Espace Libre Phase Double



780nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-983

Stock **#35-983** 3 In Stock

-

1

+

€5.310⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€5.310,00 prix unitaire
Qté 5+	€4.779,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Dual Stage Optical Isolator	Type:
Faraday	Style:
Propriétés physiques et mécaniques	
4.7	Ouverture Utile CA (mm):

Propriétés optiques	
80	Transmission Min. (%):
90 (typical)	Transmission (%):
780	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
760 - 805	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
40 W, 4 kW/cm ² @ DWL	Damage Threshold, By Design: ☐
67	Isolation typique à la Long. d'Onde de Conception (dB):
60	Isolation min. à la Long. d'Onde de Conception (dB):
40 W, 4 kW/cm ² @ DWL	Seuil de dommages, CW:
Environnement & durabilité	
+15 to +40	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Grande Isolation pour une Stabilité Suprême
- Faible Déperdition entraînant une Puissance Maximale
- Ouverture d'Entrée de 4,7 mm

Les Isolateurs Optiques en Espace Libre ont été spécifiquement conçus et fabriqués pour apporter non seulement une performance supérieure mais aussi une isolation, une transmission et des densités de puissance élevées. Chaque option réduit efficacement le retour lumineux des systèmes à diode laser dans la cavité externe et bloque la réflexion du couplage de fibre en espace libre. Les Isolateurs Optiques en Espace Libre augmentent la stabilisation de puissance dans les systèmes optiques tout en réduisant les dommages créés par le retour laser sur les composants optiques fragiles. Ces isolateurs apportent une protection de pointe pour les lasers les plus stables au monde et sont parfaits pour les applications laser exigeantes.