

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Set de Tiges, 80 mm de Longueur



Stock #62-891 **10 In Stock**

- 1 + €100⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+ €100,00 prix unitaire

Need More? [Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Caractéristiques du produit

Metric	Type:
Post Set	Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques

80.00	Longueur (mm):
20.00	Diamètre (mm):
100	Ajustement à Hauteur Fixe Total (mm):
4 x 210	Poids (g):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Large Taille de 200mm x 120mm
- Tiges en Acier Inoxydable de 20mm de Diamètre avec Filetages Mâle et Femelle M6
- Utilisées avec les Ascenseurs pour Etendre la Surface de Travail

Nos Plateformes à Ajustement de Hauteur sont idéales pour ajuster la hauteur d'un système optique. Un système complet nécessite le Set Platine (Stock [#62-889](#)) et l'un des quatre Sets de Tiges. Le Set Platine include la platine du dessus et du dessous. Les Sets de Tiges incluent (4) M6 S.H.C.S, et une clef Allen. Les tiges ont des filetages Mâle et Femelle M6. Les Sets de Tiges ont des longueurs de 60mm, 80mm, 130mm et 180mm permettant de créer un ajustement à hauteur fixe.

Informations techniques

