

Basler ace acA800-510um Caméra USB 3.0, Monochrome



Stock **#33-976** [CONTACT](#)



1



€489,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€489,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Monochrome Camera

Fabricant:
Basler

Filetage: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: ace
Numéro de Modèle: acA800-510um
Composante d'Imagerie: ON Semi PYTHON 500
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1/3.6"
Résolution (MegaPixels): 0.50
Pixels (H x V): 800 x 600
Taille de Pixel, H x V (µm): 4.8 x 4.8
Aire Active, H x V (mm): 3.84 x 2.88
Taux d'Image (fps): 511.00
Profondeur de Pixel: 10 bit
Contrôle d'Exposition: Freely Programmable
Connecteur: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 3
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Free-Run
Dimensions (mm): 29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 80
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 56.3
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0
Système d'Utilisation: Software Driver: Windows 32 and 64 bit, Linux, OS X

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

