

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Chromacity Ultrafast Lasers

Stock #23-935 ☐ En Stock

- 1 +

€48.700,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€48.700,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Polarisation:
Linear

Dimensions (mm):
426 x 250 x 108

Longueur d'Onde (nm):
1,040.00

Qualité Mode, M²:

<1.2
Alimentation: 110-240VAC, 80W
Méthode de Refroidissement: Air
Puissance de Sortie (W): 4
Diamètre du Faisceau (mm): 0.5 - 1.2
Fabricant: Chromaticity
Type de Sortie: Free Space
Divergence de Faisceau (mrad): <2
Classe CDRH: 4
Couleur: Infrared
Numéro de Modèle: Chromaticity 1040 High Power
Largeur d'impulsion (fs): <150
Fréquence de répétition des impulsions PRR (kHz): 100
Pulse Energy (nJ): >35

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner