

Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya UV28N (280 nm), 25,4 mm de dia., 2,5 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-794 3-4 JOURS

-

1

+

€44,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€44,00

Qté 11+
€39,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm): 25.40
Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 280.00 ±7

Densité (g/cm³): 2.61
Numéro de Verre/Filtre: Hoya UV28N
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Clear
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 572
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.92
Biseau: Protective as needed
Δλ (nm): <45
TH (%): >85

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner