

[Afficher tous les 25 produits de la même famille.](#)

Monture de Diaphragme Iris pour Diamètre d'Iris 19,8mm



Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921



Stock **#53-918** 20+ In Stock

-

1

+

€47²⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€47,25 prix unitaire
Qté 5-9	€41,70 prix unitaire
Qté 10-25	€38,70 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

❗ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement


Propriétés physiques et mécaniques	
19.8	Diamètre Iris Compatible (mm):
30.8	Diamètre Externe (mm):

6.35	Épaisseur (mm):
Filetage & montage	
8-32	Filetage:
4-40	Filetage d'Écrou:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- De Nombreuses Options de Diamètres d'Iris Disponibles
 - Construction en Aluminium Anodisé Résistante
 - Vis de Blocage Incluse
- Les Montures de Diaphragme Iris s'adaptent à nos dimensions de [diaphragme d'iris](#) les plus populaires et sont fabriquées en aluminium anodisé noir résistant. Ces montures présentent toute une variété d'options de montage sur tiges impériales différentes et chacune utilise une vis de blocage intégrée pour garantir une fixation sécurisée.

Informations techniques



Iris Diameter	A	B	C	D	E	F	G	H	Stock No.
19.8	30.8	19.8	6.1	6.35	2.5	4-40	15.1	8-32	#53-918
37.0	50.8	37.0	9.0	9.5	2.8	6-32	25.0	1/4-20	#53-919
53.0	66.0	53.0	9.9	9.5	3.0	6-32	32.7	1/4-20	#53-920
70.0	86.0	70.0	10.1	9.5	3.8	6-32	42.7	1/4-20	#53-921
21.0	32.0	21.0	6.2	9.5	3.2	4-40	15.7	8-32	#54-862
38.0	52.0	38.0	9.1	9.5	3.2	6-32	25.6	1/4-20	#54-863
54.0	67.0	54.0	8.9	9.5	3.8	6-32	33.2	1/4-20	#54-864
72.0	88.0	72.0	10.3	11.5	3.8	6-32	43.7	1/4-20	#54-865

