

Stoppeur de Faisceau Métrique



Stock **#55-528** 17 In Stock

-

1

+

€271^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€271,00 prix unitaire
Qté 10-25	€239,10 prix unitaire
Qté 26-49	€220,20 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques	
Black Anodized Aluminum	Construction:
10mm	Taille d'Ouverture:
38.00	Longueur (mm):
	Diamètre Externe (mm):

Filetage & montage	
M6 x 1.0	Filetage:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Absorbe les faisceaux laser non désirés ou non utilisés
- Ouverture d'entrée de 10 mm
- Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Une nécessité dans tous les labs, celui-ci trappe les faisceaux laser non-souhaités/non utilisés entrant l'ouverture et les absorbe rapidement. Réduit le risque d'interférences ou dommage causés par la dispersion lumineuse laser. L'ouverture de 10mm est suffisamment large pour accommoder la plupart des tailles de faisceaux laser et diodes lasers. Tiges et Supports de Tiges sont nécessaires pour le montage à une platine. Toutes les dimensions sont en mm.

Informations techniques

