

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Paire de Prismes Anamorphique Non Montée - Traite NIR



#47-244 NIR I Coated, Unmounted Anamorphic Prism Pair

Stock #47-244 3-4 JOURS



1



€172,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€172,50

Qté 6+

€155,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
NIR I (600-1050nm)

Tolérance Angulaire (arcmin):
3

Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm

Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.00/-0.10
Grossissement: 2X-6X (Depends on Mounting Configuration)
Monture: Unmounted
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): Average: <0.5
Substrat: ☐ N-SF11
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 20-10
Type: Beam Shaping
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Damage Threshold, By Design: ☐ 7 J/cm² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner