

TECHSPEC® 0,06X Objectif Télécentrique GoldTL™ (Monture Incluse)



0.06X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included)

Stock **#58-260** [CONTACT](#)



1



€5.290,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€5.290,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
277.20

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
100.0mm

Filetage Filtre:
M154 x 1.50 (Female)

Diamètre Max. (mm):
160.00

Poids (kg):

5.54
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.005
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-873 , Included
Résolution, Espace Image MTF @ f/10: >65% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 12 (7)
Remarque: GoldTL™
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 112.1mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.2
Typical Distortion @ 588nm (%): <0.5
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.06X
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 170 - 220
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/25
Traitement: λ/4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±129 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 112.1 x 100.0
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner