

Diffuseur Non Monté à Angle de Diffusion de 0,2 x 40°, 8" x 8"



Stock **#48-000** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 +

€457,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€457,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Tolérance Angulaire (°): ±0.5 x ±4
Angle de Diffusion (°): 0.2 x 40 (FWHM)
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.5
Dimensions (pouces): 8 x 8
Dimensions (mm): 203.20 x 203.20

Température d'Utilisation (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Épaisseur (mm): 0.78
Transmission (%): >85
Type: Holographic Diffuser
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Largeur (mm): 203.20
Construction: Unmounted
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.22 J/cm ² @ 1064nm, 10ns (typical)
Longueur (mm): 203.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme