

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TitanTL® Telecentric Lens

Stock #34-027 CONTACT



1



€7.490,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€7.490,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0074

Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (5)

Remarque:
TitanTL®

Type:
Telecentric Lens

Grossissement Primaire PMAG

0.238X
Taille maximale du capteur: APS-H
Distance de Travail (mm): 267
Monture: M42 x 1.0
Ouverture (f/#): f/16
Traitement: λ/4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±14.9mm (20% @ 20 lp/mm, f/16)
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS- H: 122.7mm
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 122.7 x 84.9
Diamètre du Filtre Arrière (mm): 50.8
Typical Distortion @ 520nm (%): <0.2
Typical Telecentricity @ 520nm (°): <0.036
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner