

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



0.24XMercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, #36-189



Stock **#36-189** 3-4 JOURS

- 1 +

€2.130,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€2.130,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
155.50

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
26.5mm

Filetage Filtre:
M46 x0.75 (Female)

Poids (g):

266
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 19.9mm
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-870 Sold Separately
Remarque: MercuryTL™
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 28.8mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.051
Typical Distortion @ 588nm (%): <0.4
Dia. de Monture (mm): 48
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.25X
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 91 - 173
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/10
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 28.8 x 21.6
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner