

Axicon Réflectif Hors Axe, angle d’axicon de 0,25°, 480 - 580 nm

See More by [Cailabs](#)



Cailabs Canunda-Axicons

Stock **#14-556** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 +

€716,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€716,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Longueur d’Onde de Conception DWL (nm):
515

Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.1

Épaisseur au Bord ET (mm):
8.0 +0.0/-0.15

Substrat: ☐
Aluminum

Qualité de Surface: 40-20
Type: Axicon, Off-Axis Reflective
Ouverture Utile (%) : >90
Angle Axicon α (°) : 0.25 $\pm$ 1.5%
Spécification du Traitement: R _{abs} >99% @ 480 - 580nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 480 - 580
Type de Traitement: Dielectric
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.2 J/cm ² @ 515nm, 500fs
Erreur de Front d'Onde, P-V: < λ /10
Surface Roughness (nm) : <4 RMS
Angle hors Axe (°) : 30

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner