

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Détecteur de Puissance et d'Énergie sans Fil (Absorbeur de Volume), 0,3 - 2,5 µm, 30 W



0.3 - 2.5µm, 30W, Volume Absorber, Wireless Power & Energy Detector

Stock #17-211 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€2.795,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.795,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
80.6 x 50 x 61.3

Poids (g):
210

Poids (kg):
0.21

Capteur:
Volume Absorber

Zone Active (mm):

18
Interface: Bluetooth®
Puissance Maximale du Faisceau Incident (mW): 30,000
Méthode de Refroidissement: Heatsink
Puissance Maximale du Faisceau Incident (W): 30
Densité de Puissance Maximale Incidente (W/cm²): 700
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm²): 0.7
Densité de Puissance Max. (J/cm²): 6
Niveau de Bruit: 2 mW
Mesureurs Compatibles: Not Required
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 300 - 2500
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.3 - 2.5

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner