

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock **#54-730**

FIN DE SÉRIE

☐ En Stock

-

1

+

€34,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€34,95

Prix sur Quantité
Demande de Devis

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Densité Optique OD:

0.3

Ouverture Utile CA (mm):

48.0

Filetage Filre:

M52 x0.75

Substrat: ☐

ND Filter Glass

Epaisseur avec la Monture (mm):

5.00

Qualité de Surface: 80-50
Transmission (%): 50
Type: Mounted Imaging Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Épaisseur de Monture (mm): 3.8 ±0.1
Remarque: AR Coating: MgF ₂
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Mount Diameter (mm): 54.0 +0/-0.2
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 6.3

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner