

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #30-934

FIN DE SÉRIE

3-4 JOURS

-

1

+

€50,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€50,00
Qté 6+
€40,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	CUSTOM OPTIONS SPECIAL HANDLING
Diamètre (mm): 25.00	
Angle d'Incidence (°): 0	
Densité Optique OD: 0.5	

Substrat: ☐ Float Glass
Traitement: Surface 1: Inconel
Réflexion (%): 30.00
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.60 Nominal
Transmission (%): 32.00
Type: Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.5
Ouverture Utile (%): 80
Neutralité: ±5% of Optical Density
Remarque: Optical density values are average over specified blocking wavelength range.
Planéité de Surface (P-V): 4 - 6λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme